

125x147mm

LEDリングライト FG-SELFL08シリーズ 取扱説明書



この度は弊社製品をご購入いただきましてありがとうございます。
この取扱説明書を、よくお読みになって製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
また、製品の外観・仕様などは製品の改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

△注意

- ・湿気やほこりの多いところで、使用または、保管をしないでください。
- ・長期間使用しないときはケーブルを充電アダプタから取り外してください。
- ・落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・本体内部に液体が入らないようにしてください。
- ・本体の分解や改造を行わないで下さい。
- ・お子様の手の届くところに置かないでください。
- ・LEDランプを長時間見つめないでください。
- ・本商品の給電には出力に余裕のあるACアダプタを使用し、パソコンは使用しないでください。
- ・LEDランプは高温になる場合があります。点灯中のLEDランプに手を触れないでください。

1.特徴

- ・3つのモード(クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト)に切替ができます。
- ・明るさは無段階調整できます。
- ・クリップ式で様々な場所に取り付けが可能、クリップには傷防止のラバー付きです。
- ・バッテリー内蔵で持ち運びに便利です。


2.仕様

- (1)LEDリングサイズ：外径約11.5cm/内径約8.5cm
- (2)重量：約51g
- (3)LED数：36個
- (4)バッテリー容量：250mAh
- (5)充電時間：約1.5時間
- (6)連続使用時間：約45分
- (7)明るさ：無段階調整
- (8)色温度：3500K-6500K(3モード切替)
- (9)クリップ対応厚さ：約1cm
- (10)材質：ABS

3.パッケージ内容

- (1)本体×1
- (2)USB充電ケーブル×1
- (3)取扱説明書×1

4.各部の名称、機能



5.ご使用方法

AC-USB充電器(別売り)をコンセントに接続して本商品のUSBケーブルをAC-USB充電器のUSBコネクタに接続し、マイクロUSBを充電ポートに差し込んで充電してください。

※USB出力が5V/2A以上の余裕のあるAC充電器をご使用ください。
充電中は本体のLEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

(1)電源ON/OFFおよび色切り替え

多機能ボタンを押すごとに下記のように切り替わります。
電源ON→ナチュラルホワイト色→クールホワイト色→ウォームホワイト色→電源OFF


(2)明るさ調整

多機能ボタンをLEDライト点灯時に長押しするとLEDライトの明るさを調整する事ができます。

※LEDライトを明るくして長時間見つめないでください。
目を傷める可能性があります。

USBケーブルをパソコンなどのUSBコネクタに接続し、マイクロUSBを充電ポートに差し込むと常時給電で時間を気にせず使用することができます。
※常時充電時は、内蔵バッテリーに充電されません。

使用イメージ



※クリップがしっかり取り付けられていることを確認してください。

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証はご購入日より一年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・分解、改造した場合は保証範囲に含まれません。
- ・取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管してください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・飲料または液体が本体に入らないようご注意ください。液体が入ったた事による故障は保証できません。
- ・本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション、中古品等については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品本体について有効です。本製品による損害につきましては保証いたしかねます。

保証書	
品番	FG-SELFL08シリーズ
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所_____

	お名前_____
販売店	電話 (____) _____
	販売店名_____



販売元：株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com